

# CELL-O™ EZ

## ALMOHADILLAS DE AIRE CON PELÍCULA PRETRANSFORMADA



- Máquina portátil
- Sin aire comprimido



**FIJAR**



**ENVOLVER**



**RELLENAR**



Medidas		Utilizacion
Anchura (mm)	Longitud (mm)	
200	130	fijar
200	200	fijar
265	250	rellenar/fijar
300	100	envolver/fijar
400	100	envolver/fijar

<b>Ficha técnica</b>	Conexión eléctrica Certificada CE	230V / 50 Hz / 4 A / 110 W
<b>Dimensiones máquina</b>	Longitud x Anchura x Altura Peso	615 x 485 x 285 mm 29 kg
<b>Bobina de película PEHD</b>	Longitud	650 / 500 / 400 m

## CELL-O™ EZ

La máquina de almohadillas de aire con película pretransformada



Este sistema realiza tantas almohadillas de aire como usted necesite. La Cell-O™ EZ suelda e infla de forma continua una película de PEHD especialmente pretransformada. Compacta y ligera, puede instalarla donde desee. Su utilización y el cambio de bobina son muy sencillos. Su caudal es rápido, de 40 a 80 almohadillas/minuto y su mantenimiento es mínimo.

La Cell-O™ EZ no necesita aire comprimido: una simple toma de corriente de 220 V basta para su funcionamiento y (opcionalmente) dispone de un mando a distancia.

Le proponemos 5 medidas de almohadillas de aire (200, 250, 300, 400) según cuadro adjunto. Las perforaciones entre cada almohadilla permiten una separación rápida de la cantidad que se desea.

La Cell-O™ EZ está destinada tanto a los pequeños usuarios de almohadillas de aire como a los grandes usuarios multipuestos. Está disponible en nuestra red de distribuidores.



**INTERNATIONAL™**

16 av. des Entrepreneurs  
Z.A. des Tissonvilliers  
95400 Villiers-le-Bel (France)  
Tel. : +(33) 1 34 04 18 00  
Fax : +(33) 1 34 04 18 01

[www.fpintl.fr](http://www.fpintl.fr)

Manufacturing/Sales facilities :  
Redwood City, CA \* Los Angeles, CA  
Newark, DE \* Atlanta, GA \* Thornton, IL  
Hopkinsville, KY \* Auburn, MA  
Brackley, UK \* Heerlen, NL  
Herbrechtingen, Germany  
Sydney, Australia